


## Gewinde-Grenzlehndorn EG 6H mod., Gewinde: EG-M3



### Bestelldaten

Bestellnummer	486180 EG-M3
GTIN	2050001919151
Artikelklasse	48B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gewindelehre zur Prüfung von Einsatzgewinden (EG) für Gewindedrahteinsätze. Der angeschliffene erste Gewindegang entfernt groben Schmutz im Werkstück und verhindert das vorzeitige Ausbrechen des ersten Gewindeganges. Ausführung gemäß DIN 2279 – 2299.

**Gut- und Ausschusseite auf einem Griff (DIN 2240, Teil 1, Form R).** Ausschusseite rot gekennzeichnet.

#### Verwendung:

Für metrische ISO-Gewinde - Einsatzgewinde (EG), rechts DIN 8140-2.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502 und DIN 8140.**

### Technische Beschreibung

Gewinde	EG M3
Gewindesteigung	0,5 mm
Norm	DIN 8140
Gewindeart	EG-M
Lehrenart	Ausschusslehre
Lehrenart	Gutlehre
Kalibrierung	L10
Produktart	Gewinde-Grenz-Lehndorn

### Dienstleistungen

KalibrierungGewinde-Grenzlehrdorn maximaler $\varnothing$ 3 mm	028550 3
DAkS-KalibrierungGewinde-Grenzlehrdorn maximaler $\varnothing$ 90 mm	028590 90