


Gewinde-Grenzlehndorn EG 6H mod., Gewinde: EG-M12



Bestelldaten

Bestellnummer	486180 EG-M12
GTIN	2050001919212
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Gewindelehre zur Prüfung von Einsatzgewinden (EG) für Gewindedrahteinsätze. Der angeschliffene erste Gewindegang entfernt groben Schmutz im Werkstück und verhindert das vorzeitige Ausbrechen des ersten Gewindeganges. Ausführung gemäß DIN 2279 – 2299.

Gut- und Ausschusseite auf einem Griff (DIN 2240, Teil 1, Form R). Ausschusseite rot gekennzeichnet.

Verwendung:

Für metrische ISO-Gewinde - Einsatzgewinde (EG), rechts DIN 8140-2.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502 und DIN 8140.**

Technische Beschreibung

Gewinde	EG M12
Gewindesteigung	1,75 mm
Norm	DIN 8140
Gewindeart	EG-M
Lehrenart	Ausschusslehre
Lehrenart	Gutlehre
Kalibrierung	L10
Produktart	Gewinde-Grenz-Lehndorn

Dienstleistungen

KalibrierungGewinde-Grenzlehrdorn maximaler \varnothing 20 mm	028550 20
DAkkS-KalibrierungGewinde-Grenzlehrdorn maximaler \varnothing 90 mm	028590 90