


## Gewinde-Grenzlehrdorn EG 6H mod., Gewinde: EG-M16



### Bestelldaten

Bestellnummer	486180 EG-M16
GTIN	2050001919229
Artikelklasse	48B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gewindelehre zur Prüfung von Einsatzgewinden (EG) für Gewindedrahteinsätze. Der angeschliffene erste Gewindegang entfernt groben Schmutz im Werkstück und verhindert das vorzeitige Ausbrechen des ersten Gewindeganges. Ausführung gemäß DIN 2279 – 2299.

**Gut- und Ausschusseite auf einem Griff (DIN 2240, Teil 1, Form R).** Ausschusseite rot gekennzeichnet.

#### Verwendung:

Für metrische ISO-Gewinde - Einsatzgewinde (EG), rechts DIN 8140-2.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502 und DIN 8140.**

### Technische Beschreibung

Gewinde	EG M16
Gewindesteigung	2 mm
Norm	DIN 8140
Gewindeart	EG-M
Lehrenart	Ausschusslehre
Lehrenart	Gutlehre
Kalibrierung	L10
Produktart	Gewinde-Grenz-Lehrdorn

### Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungGewinde-Grenzlehndorn maximaler Ø  
90 mm

028590 90

KalibrierungGewinde-Grenzlehndorn maximaler Ø 20 mm

028550 20