



6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll, Sechskant: 1/4Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	643210 1/4
GTIN	4018754008377
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

Technische Beschreibung

Länge	60 mm
Ø antriebseitig	22,7 mm
Sechskant	1/4 Zoll
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz