

Farbkamera, USB 3.0, Typ: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	492070 5
GTIN	4045197892812
Artikelklasse	41P

Beschreibung

Ausführung:

5 Megapixel CMOS-Farbkamera mit USB 3.0 Anschluss. Videoaufnahme mit 15 Bildern die Sekunde bei voller Auflösung.

Kompakte Farbkamera mit hoher Auflösung für gestochen scharfe Bilder.

Lieferumfang:

Inklusive 3 m Anschlusskabel.

Auflösung: 2592×1944 px

Pixelgröße: 2,2 µm

Bilder pro Sekunde: 15

Sensorgöße: 1/2,5 Zoll

Länge: 43 mm

Breite: 29 mm

Technische Beschreibung

Höhe	29 mm
Pixelgröße	2,2 µm
Breite	29 mm
Länge	43 mm

Auflösung	2592×1944 px
Bilder pro Sekunde	15
Sensorgröße	1/2,5 Zoll
Kamera	5 Megapixel CMOS-Farbkamera
Anschlusskabel Länge	3 m
Schnittstelle	USB 3.0
Produktart	Kamera

Zubehör

Mess- und Dokumentationssoftware Typ D1	492060 D1
---	-----------