

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Einreihige Rundbürste, gezopft Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø  
D1×Besatzbreite L1: 250X15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	570325 250X15
GTIN	4017359178270
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Gerade Rundbürste mit glattem Stahldraht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Linksgezopft**, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

**Verwendung:**

Für schwere Bürstarbeiten wie z.B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern. Für den stationären Einsatz.

**Technische Beschreibung**

Besatzlänge H <sub>1</sub>	42 mm
Anzahl Zöpfe	52
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	250 mm
maximale Drehzahl	5000 min <sup>-1</sup>
Bürstenbreite	15 mm

Bohrungs-Ø d <sub>1</sub>	51 mm
Besatzmaterial	Stahldraht
Borstenstärke	0,5 mm
Produktart	Rundbürste