



Doppelringschlüssel, gerade, phosphatiert, Schlüsselweite: 8X10 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	617900 8X10
GTIN	4045197385673
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

HOLEX – mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

HOLEX – Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Schlüssellänge L: 115 mm

maximaler Ring-Ø D_1 max: 13,5 mm

maximaler Ring-Ø D_2 max: 16 mm

maximale Ringhöhe $h_{1 \text{ max}}$: 6 mm

Technische Beschreibung

maximaler Ring-Ø D_1 max	13,5 mm
Schlüsselweite s_1	8 mm
maximale Ringhöhe $h_{1 \text{ max}}$	6 mm
Schlüsselweite s_2	10 mm
Schlüssellänge L	115 mm
maximaler Ring-Ø D_2 max	16 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	phosphatiert
Produktnameattribut	phosphatiert
Produktart	Schraubenschlüssel