

**Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, verchromt, Schlüsselweite: 24X30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	615950 24X30
GTIN	4045197441775
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₁	24 mm
Schlüssellänge L	346 mm
maximaler Ring-Ø D ₂ max	44 mm
Schlüsselweite ₂	30 mm
maximaler Ring-Ø D ₁ max	36 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Oberfläche	verchromt
Produktnamensattribut	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel

