



## Doppelringschlüssel, flach gekröpft, Schlüsselweite: 16X17mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	616500 16X17
GTIN	4018754021741
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten. Dünne, flache Ringe für den Einsatz an engsten Stellen. Mit griffigem Doppel-T-Profilenschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Köpfe an beiden Enden flach gekröpft. Mit **AS-Drive** Profil.

#### Norm:

**DIN 897 / ISO 3318**

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

### Technische Beschreibung

Schlüsselweite $s_1$	16 mm
maximale Ringhöhe $h_{1\ max}$	12,5 mm
Schlüssellänge L	248 mm
maximaler Ring- $\varnothing$ $D_1\ max$	22,7 mm
maximaler Ring- $\varnothing$ $D_2\ max$	24,1 mm
Schlüsselweite $s_2$	17 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	über Nickel verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel

