



Doppelringschlüssel, gerade, phosphatiert, Schlüsselweite: 10X11 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	617900 10X11
GTIN	4045197385680
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

HOLEX – mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

HOLEX – Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Schlüssellänge L: 130 mm

maximaler Ring-Ø D_1 max: 16 mm

maximaler Ring-Ø D_2 max: 17 mm

maximale Ringhöhe $h_{1\text{ max}}$: 6 mm

Technische Beschreibung

Schlüsselweite s_2	11 mm
maximale Ringhöhe $h_{1\text{ max}}$	6 mm
maximaler Ring-Ø D_2 max	17 mm
Schlüssellänge L	130 mm
Schlüsselweite s_1	10 mm
maximaler Ring-Ø D_1 max	16 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	phosphatiert
Produktnameattribut	phosphatiert
Produktart	Schraubenschlüssel