



Doppelringschlüssel, gerade, Schlüsselweite: 12X13mm



Bestelldaten

Bestellnummer	617600 12X13
GTIN	4018754021260
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

STAHLWILLE – Mit griffigem Doppel-T-Profilenschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Dünne, flache Ringe für den Einsatz an engsten Stellen. Mit **AS-Drive** Profil.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

STAHLWILLE – Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Technische Beschreibung

maximaler Ring-Ø D_1 max	19 mm
Schlüsselweite s_2	13 mm
Schlüssellänge L	150 mm
maximaler Ring-Ø D_2 max	21 mm
maximale Ringhöhe $h_{1\text{ max}}$	6,8 mm
Schlüsselweite s_1	12 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt (abplatzsicher)

Produktart

Schraubenschlüssel