



## Doppelringschlüssel, flach gekröpft, Schlüsselweite: 17X19mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	616500 17X19
GTIN	4018754021765
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten. Dünne, flache Ringe für den Einsatz an engsten Stellen. Mit griffigem Doppel-T-Profilenschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Köpfe an beiden Enden flach gekröpft. Mit **AS-Drive** Profil.

#### Norm:

**DIN 897 / ISO 3318**

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

### Technische Beschreibung

Schlüssellänge L	250 mm
maximale Ringhöhe $h_{1 \max}$	13,5 mm
Schlüsselweite $s_2$	19 mm
maximaler Ring- $\emptyset$ $D_1 \max$	24,1 mm
maximaler Ring- $\emptyset$ $D_2 \max$	27 mm
Schlüsselweite $s_1$	17 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	über Nickel verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel

