



## Doppelringschlüssel, gerade, Schlüsselweite: 24X27mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 617600 24X27  |
| GTIN          | 4018754021406 |
| Artikelklasse | 63A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

**STAHLWILLE** – Mit griffigem Doppel-T-Profilenschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Dünne, flache Ringe für den Einsatz an engsten Stellen. Mit **AS-Drive** Profil.

#### Norm:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Werkstoff:

**STAHLWILLE** – Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

### Technische Beschreibung

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| maximaler Ring-Ø $D_2$ max     | 38,5 mm                   |
| Schlüsselweite $_1$            | 24 mm                     |
| Schlüssellänge L               | 290 mm                    |
| maximale Ringhöhe $h_{1\ max}$ | 11 mm                     |
| Schlüsselweite $_2$            | 27 mm                     |
| maximaler Ring-Ø $D_1$ max     | 35 mm                     |
| Schlüsselweiten-Maße           | metrisch                  |
| Ringstellung                   | 0 Grad                    |
| Herstellverfahren              | gesenkgeschmiedet         |
| Werkstoff                      | Chrome-Alloy-Steel        |
| Oberfläche                     | verchromt (abplatzsicher) |

Produktart

Schraubenschlüssel