



Doppelringschlüssel-Satz, tiefgekröpft, verchromt, Anzahl Schlüssel: 10



Bestelldaten

Bestellnummer	615960 10
GTIN	4045197331373
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

HOLEX – mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

HOLEX – Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Je 1 Doppelringschlüssel Nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Technische Beschreibung

Anzahl Schlüssel	10
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	75 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktnamensattribut	verchromt

Produktart

Schraubenschlüssel

Zubehör

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 20X22 mm

615950 20X22

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 8X9 mm

615950 8X9

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 16X17 mm

615950 16X17

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 27X30 mm

615950 27X30

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 6X7 mm

615950 6X7

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 12X13 mm

615950 12X13

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 21X24 mm

615950 21X24

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 10X11 mm

615950 10X11

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 18X19 mm

615950 18X19

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 14X15 mm

615950 14X15