



Doppelringschlüssel, gerade, Schlüsselweite: 27X32mm



Bestelldaten

Bestellnummer	617600 27X32
GTIN	4018754085187
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

STAHLWILLE – Mit griffigem Doppel-T-Profilenschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Dünne, flache Ringe für den Einsatz an engsten Stellen. Mit **AS-Drive** Profil.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

STAHLWILLE – Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite s_2	32 mm
maximaler Ring- \varnothing D_1 max	38,5 mm
maximale Ringhöhe $h_{1\text{ max}}$	12,8 mm
maximaler Ring- \varnothing D_2 max	45,5 mm
Schlüsselweite s_1	27 mm
Schlüssellänge L	320 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt (abplatzsicher)

Produktart

Schraubenschlüssel