



## Doppelringschlüssel, gerade, verchromt, Schlüsselweite: 8X10mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	617950 8X10
GTIN	4045197441843
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

**HOLEX** – mit ovalem Schaft.

#### Norm:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Werkstoff:

**HOLEX** – Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

### Technische Beschreibung

maximaler Ring-Ø $D_1$ max	13,5 mm
maximale Ringhöhe $h_{1 \text{ max}}$	6 mm
Schlüsselweite $s_1$	8 mm
maximaler Ring-Ø $D_2$ max	16 mm
Schlüsselweite $s_2$	10 mm
Schlüssellänge L	115 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

Produktnameattribut	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel