

**6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang, Sechskant: 5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	643300 5
GTIN	4018754006946
Artikelklasse	63A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

**Norm:**

**DIN 7422**

**Werkstoff:**

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

**Technische Beschreibung**

Sechskant	5 mm
Länge	120 mm
Ø antriebseitig	22,7 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz