



Doppelringschlüssel, gerade, phosphatiert, Schlüsselweite: 13X17 mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 617900 13X17 |
| GTIN | 4045197385703 |
| Artikelklasse | 62A |

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

HOLEX – mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

HOLEX – Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Schlüssellänge L: 165 mm

maximaler Ring-Ø D_1 max: 20,5 mm

maximaler Ring-Ø D_2 max: 25,5 mm

maximale Ringhöhe $h_{1 \max}$: 8 mm

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Schlüssellänge L | 165 mm |
| Schlüsselweite 2 | 17 mm |
| Schlüsselweite 1 | 13 mm |
| maximaler Ring-Ø D_1 max | 20,5 mm |
| maximaler Ring-Ø D_2 max | 25,5 mm |
| maximale Ringhöhe $h_{1 \max}$ | 8 mm |
| Schlüsselweiten-Maße | metrisch |
| Ringstellung | 0 Grad |
| Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Oberfläche | phosphatiert |
| Produktnameattribut | phosphatiert |
| Produktart | Schraubenschlüssel |