

**Doppelringschlüssel-Satz, tiefgekröpft, verchromt, Anzahl Schlüssel: 12****Bestelldaten**

Bestellnummer	615960 12
GTIN	4045197331380
Artikelklasse	62A

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

**HOLEX** – mit ovalem Schaft.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Werkstoff:**

**HOLEX** – Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Lieferumfang:**

Je 1 Doppelringschlüssel Nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

**Technische Beschreibung**

Anzahl Schlüssel	12
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	75 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktnamensattribut	verchromt

Produktart

Schraubenschlüssel

**Zubehör**

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 10X11 mm

615950 10X11

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 21X23 mm

615950 21X23

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 8X9 mm

615950 8X9

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 16X17 mm

615950 16X17

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 24X26 mm

615950 24X26

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 6X7 mm

615950 6X7

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 18X19 mm

615950 18X19

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 30X34 mm

615950 30X34

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 12X13 mm

615950 12X13

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 20X22 mm

615950 20X22

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 14X15 mm

615950 14X15

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 27X32 mm

615950 27X32