



Doppelringschlüssel, gerade, phosphatiert, Schlüsselweite: 21X24 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	617900 21X24
GTIN	4045197463302
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

HOLEX – mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

HOLEX – Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Schlüssellänge L: 228 mm

maximaler Ring-Ø D_1 max: 30,5 mm

maximaler Ring-Ø D_2 max: 34,7 mm

maximale Ringhöhe $h_{1\text{ max}}$: 10,8 mm

Technische Beschreibung

maximaler Ring-Ø D_2 max	34,7 mm
maximale Ringhöhe $h_{1\text{ max}}$	10,8 mm
Schlüsselweite s_2	24 mm
Schlüsselweite s_1	21 mm
Schlüssellänge L	228 mm
maximaler Ring-Ø D_1 max	30,5 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	phosphatiert
Produktnameattribut	phosphatiert
Produktart	Schraubenschlüssel