

**Doppelringschlüssel, gerade, verchromt, Schlüsselweite: 10X11 mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 617950 10X11  |
| GTIN          | 4045197441850 |
| Artikelklasse | 62A           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

**HOLEX** – mit ovalem Schaft.

**Norm:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Werkstoff:**

**HOLEX** – Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Technische Beschreibung**

|  |                      |
|--|----------------------|
| maximale Ringhöhe $h_{1 \max}$           | 6 mm                 |
| Schlüsselweite $s_1$                     | 10 mm                |
| Schlüsselweite $s_2$                     | 11 mm                |
| maximaler Ring- $\varnothing$ $D_2 \max$ | 17 mm                |
| Schlüssellänge L                         | 130 mm               |
| maximaler Ring- $\varnothing$ $D_1 \max$ | 16 mm                |
| Schlüsselweiten-Maße                     | metrisch             |
| Ringstellung                             | 0 Grad               |
| Herstellverfahren                        | gesenkgeschmiedet    |
| Werkstoff                                | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Oberfläche                               | verchromt            |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Produktnameattribut | verchromt          |
| Produktart          | Schraubenschlüssel |