



Doppelringschlüssel, gerade, phosphatiert, Schlüsselweite: 14X15 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	617900 14X15
GTIN	4045197348609
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

HOLEX – mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

HOLEX – Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Schlüssellänge L: 159 mm

maximaler Ring-Ø D_1 max: 21,5 mm

maximaler Ring-Ø D_2 max: 23 mm

maximale Ringhöhe $h_{1\text{ max}}$: 7,5 mm

Technische Beschreibung

maximaler Ring-Ø D_2 max	23 mm
Schlüsselweite s_2	15 mm
maximaler Ring-Ø D_1 max	21,5 mm
maximale Ringhöhe $h_{1\text{ max}}$	7,5 mm
Schlüssellänge L	159 mm
Schlüsselweite s_1	14 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	phosphatiert
Produktnameattribut	phosphatiert
Produktart	Schraubenschlüssel