



Doppelringschlüssel, flach gekröpft, Schlüsselweite: 21X23mm



Bestelldaten

Bestellnummer	616500 21X23
GTIN	4018754021819
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten. Dünne, flache Ringe für den Einsatz an engsten Stellen. Mit griffigem Doppel-T-Profilenschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Köpfe an beiden Enden flach gekröpft. Mit **AS-Drive** Profil.

Norm:

DIN 897 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Technische Beschreibung

maximaler Ring-Ø D_2 max	32,9 mm
Schlüsselweite s_1	21 mm
Schlüssellänge L	328 mm
Schlüsselweite s_2	23 mm
maximaler Ring-Ø D_1 max	29,8 mm
maximale Ringhöhe $h_{1\ max}$	14,5 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	über Nickel verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel

