



## Doppelringschlüssel, gerade, verchromt, Schlüsselweite: 12X13mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	617950 12X13
GTIN	4045197441867
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

**HOLEX** – mit ovalem Schaft.

#### Norm:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Werkstoff:

**HOLEX** – Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

### Technische Beschreibung

Schlüsselweite <sub>1</sub>	12 mm
maximaler Ring-Ø D <sub>1</sub> max	19 mm
Schlüssellänge L	144 mm
maximaler Ring-Ø D <sub>2</sub> max	21 mm
maximale Ringhöhe h <sub>1</sub> max	6,8 mm
Schlüsselweite <sub>2</sub>	13 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

Produktnameattribut	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel