



Doppelringschlüssel, gerade, phosphatiert, Schlüsselweite: 16X17 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	617900 16X17
GTIN	4045197385710
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

HOLEX – mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

HOLEX – Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Schlüssellänge L: 169 mm

maximaler Ring-Ø D_1 max: 24,5 mm

maximaler Ring-Ø D_2 max: 25,5 mm

maximale Ringhöhe $h_{1 \max}$: 8 mm

Technische Beschreibung

maximaler Ring-Ø D_1 max	24,5 mm
Schlüssellänge L	169 mm
Schlüsselweite $_2$	17 mm
Schlüsselweite $_1$	16 mm
maximale Ringhöhe $h_{1 \max}$	8 mm
maximaler Ring-Ø D_2 max	25,5 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	phosphatiert
Produktnameattribut	phosphatiert
Produktart	Schraubenschlüssel