



6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang, Sechskant: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	643320 12
GTIN	4045197562289
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierte Vierkante für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Sechskant	12 mm
Länge	140 mm
Ø antriebseitig	24 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz