



Doppelringschlüssel, flach gekröpft, Schlüsselweite: 24X27mm



Bestelldaten

Bestellnummer	616500 24X27
GTIN	4018754021840
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten. Dünne, flache Ringe für den Einsatz an engsten Stellen. Mit griffigem Doppel-T-Profileschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Köpfe an beiden Enden flach gekröpft. Mit **AS-Drive** Profil.

Norm:

DIN 897 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Technische Beschreibung

maximaler Ring- \varnothing D_1 max	34,3 mm
Schlüsselweite 2	27 mm
maximaler Ring- \varnothing D_2 max	38,6 mm
maximale Ringhöhe $h_{1 \text{ max}}$	16 mm
Schlüssellänge L	376 mm
Schlüsselweite 1	24 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	über Nickel verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel

