



Doppelringschlüssel, gerade, phosphatiert, Schlüsselweite: 27X32 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	617900 27X32
GTIN	4045197472090
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

HOLEX – mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

HOLEX – Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Schlüssellänge L: 288 mm

maximaler Ring-Ø D_1 max: 38,5 mm

maximaler Ring-Ø D_2 max: 45,5 mm

maximale Ringhöhe $h_{1\text{ max}}$: 12,8 mm

Technische Beschreibung

Schlüsselweite a_2	32 mm
maximaler Ring-Ø D_2 max	45,5 mm
maximaler Ring-Ø D_1 max	38,5 mm
Schlüssellänge L	288 mm
Schlüsselweite a_1	27 mm
maximale Ringhöhe $h_{1\text{ max}}$	12,8 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	phosphatiert
Produktnameattribut	phosphatiert
Produktart	Schraubenschlüssel