



## 6-kant-Schraubendreher-Einsatz mit Zapfenführung, 1/2 Zoll, Sechskant: 5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	643400 5
GTIN	4018754006472
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

#### Verwendung:

Für Ribe-CS-Schrauben nach DIN 6912.

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

### Technische Beschreibung

Sechskant	5 mm
Ø antriebseitig	22,7 mm
Länge	60 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher mit Zapfen
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

