

**Schutzoverall Typ 5/6 Tyvek® 500HV, orange, Unisex-Größe: M****Bestelldaten**

Bestellnummer	098312 M
GTIN	5450208013541
Artikelklasse	09T

**Beschreibung****Ausführung:**

Tyvek® 500HV, Typ 5/6, Modell 125. **High Vis Anzug.** In fluoreszierendem Orange mit silbergrauen reflektierenden Streifen für Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Stehkragen, Gummizug an Ärmel- und Beinenden und eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für Bewegungsfreiheit. Anzugsmaterial ist luft- und wasserdampfdurchlässig, zugleich aber abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Bietet sehr guten Schutz gegen feine Partikel und Fasern. Äußerst fusselarm und auf der Innenseite antistatisch ausgerüstet.

Schutzoverall (PSA-Kategorie III).

**Norm:**

- EN ISO 13982-1 Typ 5
- EN 13034 Typ 6
- EN 14126
- EN 1073-2
- EN 1149-5
- EN 20471, Klasse 3

Norm: EN ISO 20471

**Technische Beschreibung**

Serie	Tyvek®
Unisex-Größe	M
Geschlecht	Unisex
Kleidung gemäß	DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
Farbe	orange
Norm	EN 13982-1
Norm	EN 13034
Norm	EN 1073-2
Norm	EN 14126
Norm	EN ISO 20471
Produktart	Chemikalienschutzanzug