



Doppelringschlüssel, gerade, Schlüsselweite: 18X19mm



Bestelldaten

Bestellnummer	617600 18X19
GTIN	4018754021345
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

STAHLWILLE – Mit griffigem Doppel-T-Profilenschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Dünne, flache Ringe für den Einsatz an engsten Stellen. Mit **AS-Drive** Profil.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

STAHLWILLE – Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Technische Beschreibung

Schlüssellänge L	185 mm
maximaler Ring-Ø D ₂ max	27,6 mm
Schlüsselweite ₂	19 mm
Schlüsselweite ₁	18 mm
maximaler Ring-Ø D ₁ max	26,5 mm
maximale Ringhöhe h ₁ max	9 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt (abplatzsicher)

Produktart

Schraubenschlüssel