



Doppelringschlüssel-Satz, flach gekröpft, Anzahl Schlüssel: 8



Bestelldaten

Bestellnummer	616510 8
GTIN	4018754081097
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten. Dünne, flache Ringe für den Einsatz an engsten Stellen. Mit griffigem Doppel-T-Profilenschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Köpfe an beiden Enden flach gekröpft. Mit **AS-Drive** Profil.

Norm:

DIN 897 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Inhalt:

Je 1 Doppelringschlüssel Nr. 616500: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22

Technische Beschreibung

Anzahl Schlüssel	8
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	über Nickel verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel

Zubehör

Doppelringschlüssel, flach gekröpft Schlüsselweite 12X13 mm	616500 12X13
Doppelringschlüssel, flach gekröpft Schlüsselweite 6X7 mm	616500 6X7
Doppelringschlüssel, flach gekröpft Schlüsselweite 14X15 mm	616500 14X15
Doppelringschlüssel, flach gekröpft Schlüsselweite 8X9 mm	616500 8X9
Doppelringschlüssel, flach gekröpft Schlüsselweite 18X19 mm	616500 18X19
Doppelringschlüssel, flach gekröpft Schlüsselweite 20X22 mm	616500 20X22
Doppelringschlüssel, flach gekröpft Schlüsselweite 10X11 mm	616500 10X11
Doppelringschlüssel, flach gekröpft Schlüsselweite 16X17 mm	616500 16X17