



## Doppelringschlüssel, gerade, phosphatiert, Schlüsselweite: 17X19 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	617900 17X19
GTIN	4045197385734
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

**HOLEX** – mit ovalem Schaft.

#### Norm:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Werkstoff:

**HOLEX** – Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Schlüssellänge L: 184 mm

maximaler Ring-Ø  $D_1$  max: 26,5 mm

maximaler Ring-Ø  $D_2$  max: 27,6 mm

maximale Ringhöhe  $h_{1\text{ max}}$ : 8,8 mm

### Technische Beschreibung

Schlüsselweite $s_1$	17 mm
maximaler Ring-Ø $D_1$ max	26,5 mm
maximaler Ring-Ø $D_2$ max	27,6 mm
Schlüssellänge L	184 mm
maximale Ringhöhe $h_{1\text{ max}}$	8,8 mm
Schlüsselweite $s_2$	19 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	phosphatiert
Produktnameattribut	phosphatiert
Produktart	Schraubenschlüssel