



6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang, Sechskant: 10mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 643300 10 |
| GTIN | 4018754007004 |
| Artikelklasse | 63A |

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|------------------------|
| Sechskant | 10 mm |
| Ø antriebseitig | 22,7 mm |
| Länge | 140 mm |
| Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll |
| Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |