



6-kant-Schraubendreher-Einsatz mit Zapfenführung, 1/2 Zoll, Sechskant: 6mm



Bestelldaten

Bestellnummer	643400 6
GTIN	4018754006489
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Verwendung:

Für Ribe-CS-Schrauben nach DIN 6912.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

Technische Beschreibung

Ø antriebseitig	22,7 mm
Länge	60 mm
Sechskant	6 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher mit Zapfen
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

