



Doppelringschlüssel, gerade, phosphatiert, Schlüsselweite: 30X34 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	617900 30X34
GTIN	4045197472106
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

HOLEX – mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

HOLEX – Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Schlüssellänge L: 328 mm

maximaler Ring-Ø D_1 max: 43 mm

maximaler Ring-Ø D_2 max: 48,5 mm

maximale Ringhöhe $h_{1\text{ max}}$: 13,8 mm

Technische Beschreibung

Schlüsselweite s_1	30 mm
Schlüssellänge L	328 mm
Schlüsselweite s_2	34 mm
maximaler Ring-Ø D_2 max	48,5 mm
maximale Ringhöhe $h_{1\text{ max}}$	13,8 mm
maximaler Ring-Ø D_1 max	43 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	phosphatiert
Produktnameattribut	phosphatiert
Produktart	Schraubenschlüssel