



Doppelringschlüssel, flach gekröpft, Schlüsselweite: 10X11 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	616500 10X11
GTIN	4018754021673
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten. Dünne, flache Ringe für den Einsatz an engsten Stellen. Mit griffigem Doppel-T-Profilenschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Köpfe an beiden Enden flach gekröpft. Mit **AS-Drive** Profil.

Norm:

DIN 897 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₁	10 mm
Schlüsselweite ₂	11 mm
Schlüssellänge L	188 mm
maximale Ringhöhe $h_{1 \max}$	9,5 mm
maximaler Ring-Ø $D_1 \max$	14,6 mm
maximaler Ring-Ø $D_2 \max$	15,9 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	über Nickel verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel

