



Doppelringschlüssel, gerade, Schlüsselweite: 18X21mm



Bestelldaten

Bestellnummer	617600 18X21
GTIN	4018754021352
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

STAHLWILLE – Mit griffigem Doppel-T-Profilenschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Dünne, flache Ringe für den Einsatz an engsten Stellen. Mit **AS-Drive** Profil.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

STAHLWILLE – Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Technische Beschreibung

maximale Ringhöhe $h_{1 \max}$	9,8 mm
maximaler Ring-Ø $D_2 \max$	30,5 mm
Schlüsselweite s_2	21 mm
Schlüssellänge L	210 mm
Schlüsselweite s_1	18 mm
maximaler Ring-Ø $D_1 \max$	26,5 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt (abplatzsicher)

Produktart

Schraubenschlüssel