



Doppelringschlüssel, gerade, phosphatiert, Schlüsselweite: 6X7 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	617900 6X7
GTIN	4045197385659
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

HOLEX – mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

HOLEX – Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Schlüssellänge L: 100 mm

maximaler Ring-Ø D_1 max: 10,5 mm

maximaler Ring-Ø D_2 max: 12 mm

maximale Ringhöhe $h_{1 \text{ max}}$: 4,5 mm

Technische Beschreibung

maximaler Ring-Ø D_1 max	10,5 mm
maximaler Ring-Ø D_2 max	12 mm
Schlüsselweite s_1	6 mm
Schlüsselweite s_2	7 mm
Schlüssellänge L	100 mm
maximale Ringhöhe $h_{1 \text{ max}}$	4,5 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	phosphatiert
Produktnameattribut	phosphatiert
Produktart	Schraubenschlüssel