



## 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang, Sechskant: 12mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	643300 12
GTIN	4018754007011
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

#### Norm:

**DIN 7422**

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

### Technische Beschreibung

Länge	140 mm
Ø antriebseitig	23,7 mm
Sechskant	12 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz