



## Endoskop starr, Ø 4 mm, Arbeitslänge (ohne Objektiv): 270mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	492734 270
GTIN	
Artikelklasse	49C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Dank robuster Edelstahlrohre und hochwertigen Optiken speziell für den rauen Industrieinsatz geeignet. Durch den Standard-Lichtleiteranschluss (ACMI) sind die benötigten Lichtquellen einfach anschließbar. Fokussierung über Drehring am Okular. Einfaches Scharfstellen im Nah- und Fernbereich ohne das Endoskop zu verschieben. Lichtstarke, farbkorrigierte Stablinsenoptik.

#### Passend für:

FlexiVision 100 mit HD-Kamerakopf Nr. 492866.

#### Lieferumfang:

Inklusive Wechselobjektiv mit Blickrichtung 0°.

#### Sonderzubehör:

LED-Lichtquellen Nr.492846 und Nr.462860.

#### Hinweis:

Durch aufschiebbares Spiegelrohr und Wechselobjektive kann die Blickrichtung auf 70° oder 90° geändert werden. Bei Anwendung mit Spiegelrohren vergrößert sich der Arbeitsdurchmesser entsprechend dem Spiegelrohr. Spiegelrohre und Wechselobjektive auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

Blickrichtung	0 Grad
Bildöffnungswinkel	35 Grad
Arbeitslänge (ohne Objektiv)	270 mm
Sonden-Ø	4 mm
Produktnamensattribut	Ø 4 mm
Produktart	Endoskop

---

**Zubehör**

LED-Lichtquelle	492846
Flexibler Lichtleiter Arbeitslänge 1800 mm	492850 1800
Endoskopie-Videokamera CCD	492837
Kaltlichtquelle LED Typ FX4000	492860 FX4000