



Doppelringschlüssel, gerade, phosphatiert, Schlüsselweite: 8X9 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	617900 8X9
GTIN	4045197385666
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

HOLEX – mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

HOLEX – Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Schlüssellänge L: 115 mm

maximaler Ring-Ø D_1 max: 13,5 mm

maximaler Ring-Ø D_2 max: 15 mm

maximale Ringhöhe $h_{1 \max}$: 5,5 mm

Technische Beschreibung

maximale Ringhöhe $h_{1 \max}$	5,5 mm
Schlüsselweite s_2	9 mm
Schlüssellänge L	115 mm
maximaler Ring-Ø D_2 max	15 mm
maximaler Ring-Ø D_1 max	13,5 mm
Schlüsselweite s_1	8 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	phosphatiert
Produktnameattribut	phosphatiert
Produktart	Schraubenschlüssel