



Doppelringschlüssel, gerade, phosphatiert, Schlüsselweite: 18X21 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	617900 18X21
GTIN	4045197385758
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

HOLEX – mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

HOLEX – Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Schlüssellänge L: 194 mm

maximaler Ring-Ø D_1 max: 26,5 mm

maximaler Ring-Ø D_2 max: 30,5 mm

maximale Ringhöhe $h_{1\max}$: 9,8 mm

Technische Beschreibung

Schlüsselweite $_2$	21 mm
Schlüssellänge L	194 mm
maximaler Ring-Ø D_2 max	30,5 mm
maximale Ringhöhe $h_{1\max}$	9,8 mm
Schlüsselweite $_1$	18 mm
maximaler Ring-Ø D_1 max	26,5 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	phosphatiert
Produktnameattribut	phosphatiert
Produktart	Schraubenschlüssel