

**Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll, lang, Torx®-Profil: TX60****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 643660 TX60   |
| GTIN          | 4018754006861 |
| Artikelklasse | 63A           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

**Werkstoff:**

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

**Hinweis:**

**AUFGEPASST!**

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 643639

**Technische Beschreibung**

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Profilmaß A       | 13,2 mm                             |
| Länge             | 140 mm                              |
| Torx®-Profil      | TX60                                |
| Ø antriebseitig   | 23,7 mm                             |
| Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll                            |
| Abtriebsprofil    | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
| Produktart        | Steckschlüssel-Einsatz              |

