



6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang mit Kugelkopf, Sechskant: 8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	643450 8
GTIN	4018754007356
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Verwendung:

Zum Schrauben unter Winkel bis 25°.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 643439

Technische Beschreibung

Ø antriebseitig	22,7 mm
Länge	100 mm
Sechskant	8 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
mit Kugelkopf	ja

Produktart

Steckschlüssel-Einsatz