



Endoskop starr, Ø 8 mm, Arbeitslänge (ohne Objektiv): 250mm



Bestelldaten

Bestellnummer	492738 250
GTIN	
Artikelklasse	49C

Beschreibung

Ausführung:

Dank robuster Edelstahlrohre und hochwertigen Optiken speziell für den rauen Industrieinsatz geeignet. Durch den Standard-Lichtleiteranschluss (ACMI) sind die benötigten Lichtquellen einfach anschließbar. Fokussierung über Drehring am Okular. Einfaches Scharfstellen im Nah- und Fernbereich ohne das Endoskop zu verschieben. Lichtstarke, farbkorrigierte Stablinsenoptik.

Passend für:

FlexiVision 100 mit HD-Kamerakopf Nr. 492866.

Lieferumfang:

Inklusive Wechselobjektiv mit Blickrichtung 0°.

Sonderzubehör:

LED-Lichtquellen Nr.492846 und Nr.462860.

Hinweis:

Durch aufschiebbares Spiegelrohr und Wechselobjektive kann die Blickrichtung auf 70° oder 90° geändert werden. Bei Anwendung mit Spiegelrohren vergrößert sich der Arbeitsdurchmesser entsprechend dem Spiegelrohr. Spiegelrohre und Wechselobjektive auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Blickrichtung	0 Grad
Bildöffnungswinkel	40 Grad
Arbeitslänge (ohne Objektiv)	250 mm
Sonden-Ø	8 mm
Produktnameattribut	Ø 8 mm
Produktart	Endoskop

Zubehör

Flexibler Lichtleiter Arbeitslänge 1800 mm	492850 1800
Endoskopie-Videokamera CCD	492837
LED-Lichtquelle	492846
Kaltlichtquelle LED Typ FX4000	492860 FX4000