



6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang mit Kugelkopf, Sechskant: 5mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 643420 5 |
| GTIN | 4045197562357 |
| Artikelklasse | 62A |

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierte Vierkante für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Verwendung:

Zum Schrauben unter Winkel bis 25°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|------------------------|
| Sechskant | 5 mm |
| Ø antriebseitig | 22 mm |
| Länge | 100 mm |
| Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll |
| Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher |
| mit Kugelkopf | ja |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |

