



Schraubendreher-Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll, Torx®-Profil: TX50



Bestelldaten

Bestellnummer	643620 TX50
GTIN	4045197562555
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierte Vierkante für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Antriebs-Vierkant: 1/2 Zoll

Profilmaß A: 8,8 mm

Ø antriebseitig: 22 mm

Länge: 55 mm

Technische Beschreibung

Länge	55 mm
Profilmaß A	8,8 mm
Torx®-Profil	TX50
Ø antriebseitig	22 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

