



6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang mit Kugelkopf, Sechskant: 8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	643420 8
GTIN	4045197562371
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierte Vierkante für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Verwendung:

Zum Schrauben unter Winkel bis 25°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Länge	100 mm
Sechskant	8 mm
Ø antriebseitig	22 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
mit Kugelkopf	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

