

**Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll, lang, Torx®-Profil: TX40****Bestelldaten**

Bestellnummer	643660 TX40
GTIN	4018754006823
Artikelklasse	63A

Beschreibung**Ausführung:**

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 643639

Technische Beschreibung

Ø antriebseitig	22,7 mm
Profilmaß A	6,6 mm
Torx®-Profil	TX40
Länge	140 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

